

Cavo di collegamento

VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile [°C]	5...80
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso	cULus: ...50
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g]	91,9
Dimensioni [mm]	10 x 10 x 36
Materiali	Corpo: PVC arancione; Guarnizione: EPDM
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi	si

**Cavo di collegamento**

VDOGF040VAS0002E04STGF040VAS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

**Collegamento elettrico**

Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento**Collegamento elettrico - Presa**

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

