


EVT346



Cavo per connessione a Y

YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione		settori igienici e bagnati dell'industria alimentare
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]		< 60 AC/DC
Classe di isolamento		II
Capacità di corrente totale [A]		4
Capacità di corrente totale (UL) [A]		3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...100
Indicazioni per la temperatura ambiente		cULus: ...50
Temperatura ambiente mobile [°C]		5...100
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso		cULus: ...50
Temperatura di immagazzinamento [°C]		-25...55
Umidità di immagazzinamento [%]		10...100
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado di protezione		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Cavo per connessione a Y


YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS

Dati meccanici		
Peso	[g]	67
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Materiale guarnizione		EPDM
Numero ingressi ripartitori centrali		2
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s ²
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m


Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico	
Cavo: 0,3 m, PVC, arancione, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ²	

Collegamento elettrico - Presa	
Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC, arancione; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: EPDM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm	



Collegamento elettrico - connettore	
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC, arancione; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm	



Cavo per connessione a Y

YDOGH040VAS00,3E04STGH050VAS

Collegamento

