


# EVW080



## Cavo di collegamento

VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS



### Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi
Applicazione	applicazioni di saldatura
Senza silicone	si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente	cULus: ...75
Temperatura ambiente mobile [°C]	-25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso	cULus: ...75
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Dati meccanici

Peso [g]	100,3
Materiali	Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado	ottone, antiaderente
Idoneità della catena portacavi	si

# EVW080



## Cavo di collegamento

VDOGF030SCS0003T03STGH030SCS

Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup>
	cicli di piegatura	> 2 Mio.
	sollecitazione alla torsione	± 180 °/m

### Osservazioni

Osservazioni	senza portaetichette
Quantità	1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

