

## Cavo di collegamento

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS



## Applicazione

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
| Applicazione   | applicazioni di saldatura                                                       |
| Senza silicone | si                                                                              |

## Dati elettrici

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe di isolamento            | III               |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                 |

## Condizioni ambientali

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente [°C]                      | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente        | cULus: ...85 °C             |
| Temperatura ambiente mobile [°C]               | -25...90                    |
| Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso | cULus: ...85 °C             |
| Grado di protezione                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Peso [g]                        | 34,4                                   |
| Dimensioni [mm]                 | 10 x 10 x 36                           |
| Materiali                       | Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM |
| Materiale dado                  | ottone, antiaderente                   |
| Idoneità della catena portacavi | si                                     |



## Cavo di collegamento

VDOAF030SCS00,6T03STGF030SCS

|                                 |                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idoneità della catena portacavi | raggio di piegatura con utilizzo flessibile | min. 10 x diametro del cavo                                                                     |
|                                 | velocità di spostamento                     | max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | cicli di piegatura                          | > 2 Mio.                                                                                        |
|                                 | sollecitazione alla torsione                | ± 180 °/m                                                                                       |

## Osservazioni

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Osservazioni | senza portaetichette |
| Quantità     | 1 pezzo              |

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm



## Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 4,5 mm; non irradiato (riciclabile); resistente a lapilli di saldatura; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Collegamento



## Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,3...0,5 Nm

