


EY5053



Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	24 DC	
Classe di isolamento	III	
Capacità di corrente totale [A]	3	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso [g]	54,1	
Materiale corpo	TPU	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Materiale guarnizione	FKM	
Idoneità della catena portacavi	si	
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 15 x diametro del cavo
	cicli di piegatura	> 1 Mio.
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

Collegamento elettrico - connettore C

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm






Cavo per connessione a Y

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Collegamento elettrico - Cavo


Cavo: 0,45 m, PVC, senza alogeno, nero, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa A

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm



Collegamento elettrico - Presa B

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5...0,8 Nm

