


## Sensore induttivo

IDC2050BARKA/LS-300

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: ID0038

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Caratteristiche del prodotto

Funzione uscita		NO
Distanza di commutazione	[mm]	50
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	92 x 80 x 40

### Dati elettrici

Frequenza AC	[Hz]	47...63
Tensione di esercizio	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Classe di isolamento		I
Protezione da inversione di polarità		si

### Uscite

Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC	[V]	6
Corrente di carico minima	[mA]	5,5
Max. corrente residua	[mA]	1,7 (140 V AC/DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC	[mA]	450

# ID0041



## Sensore induttivo

IDC2050BARKA/LS-300

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	450
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	25
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	25
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

### Campo di rilevamento

Distanza di commutazione	[mm]	50
Distanza operativa	[mm]	0...40,5; (montaggio schermato in acciaio St37)

### Precisione / Deriva

Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,85 / ottone: 0,48 / alluminio: 0,46 / rame: 0,38
Isteresi	[% di Sr]	3...20
Deriva del punto di commutazione	[% di Sr]	-15...15

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado di protezione		IP 67

### Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

### Dati meccanici

Peso	[g]	0,001
Corpo		parallelepipedo
Montaggio		montaggio schermato
Tipo di montaggio		con supporto di montaggio; (E10730)
Dimensioni	[mm]	92 x 80 x 40
Materiali		PPE; zinco pressofuso; ottone nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
	Funzionamento	1 x LED, verde
	cortocircuito	1 x LED, verde / rosso lampeggiante in alternanza

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# ID0041



## Sensore induttivo

IDC2050BARKA/LS-300

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 7/8"; codifica: A

