

IM5053




Sensore induttivo

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: IM5116

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Modello elettrico | PNP |
| Funzione uscita | NO |
| Distanza di commutazione [mm] | 35 |
| Corpo | parallelepipedo |
| Dimensioni [mm] | 40 x 40 x 66 |

Applicazione

| | |
|---------------|-----------------|
| Particolarità | contatti dorati |
|---------------|-----------------|

Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC |
| Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) |
| Classe di isolamento | II |
| Protezione da inversione di polarità | si |

IM5053



Sensore induttivo

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

| Uscite | | |
|---|---|-------------------------|
| Modello elettrico | | PNP |
| Funzione uscita | | NO |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | | 2,5 |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | | 250 |
| Frequenza di commutazione DC [Hz] | | 100 |
| Protezione da cortocircuito | | si |
| Tipo di protezione da cortocircuito | | ad impulsi |
| Resistente a sovraccarico | | si |
| Campo di rilevamento | | |
| Distanza di commutazione [mm] | | 35 |
| Precisione / Deriva | | |
| Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | |
| Condizioni ambientali | | |
| Temperatura ambiente [°C] | | -25...70 |
| Grado di protezione | | IP 67 |
| Test / Certificazioni | | |
| EMC | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | Classe B |
| Dati meccanici | | |
| Corpo | | parallelepipedo |
| Montaggio | | montaggio non schermato |
| Dimensioni [mm] | | 40 x 40 x 66 |
| Materiali | Corpo: PPE; superficie attiva: PPE; raccordo obliquo: PPS; fascetta: PPS | |
| Elementi di indicazione e comando | | |
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |
| Accessori | | |
| Fornitura | | Staffa di montaggio: 1 |
| | | Chiave a brugola: 1 |
| Osservazioni | | |
| Osservazioni | 5 posizioni possibili della zona attiva | |
| Quantità | 1 pezzo | |

IM5053



Sensore induttivo

IMC3035-BPKG/US-100-DPS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

