


# MK5121



## Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BBPKG/G/0,5M/ZH/ASR

tenere conto delle modifiche tecniche temporanee per protezione da cortocircuito, sovraccarico e inversione di polarità



- 1 Eccentrico di fissaggio
- 2 Superficie attiva



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	25 x 5 x 6,5

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	no
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	30

### Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	10000
Protezione da cortocircuito	no
Resistente a sovraccarico	no

# MK5121



## Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BBPKG/G/0,5M/ZH/ASR

Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2,8
Velocità di passaggio	[m/s]	> 10
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	< 1,5
Ripetibilità	[mm]	< 0,2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 65; IP 67
Test / Certificazioni		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	3694
Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C003
Dati meccanici		
Peso	[g]	16,7
Montaggio		montaggio schermato
Tipo di montaggio		eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a T
Dimensioni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori		
Fornitura		gomma Memory: 1 fascetta fermacavo: 1
Osservazioni		
Note		tenere conto delle modifiche tecniche temporanee per protezione da cortocircuito, sovraccarico e inversione di polarità
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore		
Cavo: 0,5 m, PUR		
Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: viti, orientabile		

# MK5121



## Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3028BBPKG/G/0,5M/ZH/ASR

### Collegamento

