

MK5174




Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: MK5139
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	25 x 5 x 6,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms]	30

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	6000
Protezione da cortocircuito	si



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	2
Velocità di passaggio [m/s]	> 10

Precisione / Deriva

Isteresi [mm]	1
Ripetibilità [mm]	< 0,2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado di protezione	IP 65; IP 67; IP 69K

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B
MTTF [anni]	2064	

Dati meccanici

Peso [g]	77,4
Montaggio	montaggio schermato
Tipo di montaggio	eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5
Tipo di cilindro	cilindri con scanalatura a T
Dimensioni [mm]	25 x 5 x 6,5
Materiali	Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Accessori

Fornitura	gomma Memory: 1
	fascetta fermacavo: 1

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 5 m, PVC

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Fermo: Dado esagonale, orientabile



MK5174



Sensore per cilindri con scanalatura a T

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Collegamento

