MK5316

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



1 Eccentrico di fissaggio
2 Superficie attiva

CE

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	30
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2,8
Velocità di passaggio	[m/s]	> 10

MK5316

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Precisione / Deriva			
Isteresi	[mm]	< 1,5	
Ripetibilità	[mm]	< 0,2	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85	
Grado di protezione		IP 65; IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 ohm
		EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Montaggio		montaggio non schermato	
Tipo di montaggio		eccentrico di fissaggio con chiave a brugola di misura 0,9	
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C	
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7	
Materiali		PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Accessori opzionali		Chiave a brugola	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Cavo: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero
BN = marrone
BU = blu