MK5338

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 Eccentrico di fissaggio
2 Superficie attiva

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Max. tempo di ritardo disponibilità	[ms]	30
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10000
Protezione da cortocircuito		si
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Sensibilità di reazione	[mT]	2,8
Velocità di passaggio	[m/s]	> 10
Precisione / Deriva		
Isteresi	[mm]	1,5

MK5338

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Ripetibilità	[mm]	< 0,2	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85	
Grado di protezione		IP 65; IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
		EN 55011	Classe B
MTTF	[anni]	3694	
Certificazione UL		Numero di certificazione UL	C008
Dati meccanici			
Peso	[g]	12,4	
Montaggio		montaggio non schermato	
Tipo di montaggio		eccentrico di fissaggio con chiave a brugola di misura 0,9	
Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C	
Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7	
Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		Chiave a brugola: 1	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico - connettore			

Cavo: 0,3 m, PUR

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: viti, orientabile

MK5338

Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Collegamento