




## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



- 1 Eccentrico di fissaggio
- 2 Superficie attiva



### Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Dimensioni [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 10
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Max. tempo di ritardo di disponibilità [ms]	30

### Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	10000
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

### Campo di rilevamento

Sensibilità di reazione [mT]	2,8
------------------------------	-----

# MK5355



## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Velocità di passaggio	[m/s]	> 10
-----------------------	-------	------

### Precisione / Deriva

Isteresi	[mm]	1,5
----------	------	-----

Ripetibilità	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 65; IP 67
---------------------	--	--------------

### Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	10 V
	EN 55011	Classe B

Certificazione UL	Numero di certificazione UL	C008
-------------------	-----------------------------	------

### Dati meccanici

Peso	[g]	14,6
------	-----	------

Montaggio		montaggio non schermato
-----------	--	-------------------------

Tipo di cilindro		cilindri con scanalatura a C
------------------	--	------------------------------

Dimensioni	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
------------	------	------------------

Materiali		Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox; tubo protettivo: PTFE
-----------	--	---

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

### Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

### Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,3 m, PUR; tubo protettivo

Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto



# MK5355



## Sensore per cilindri con scanalatura a C

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

### Collegamento

