


Amplificatori di separazione per sensori NAMUR

NV0201 20-30VDC,RL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: N0533A

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Fissaggio su guida DIN



Applicazione

Applicazione Monitoraggio di cortocircuito; Monitoraggio del cavo

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%] -15...20

Tensione di esercizio [V] 20...30 DC

Numero canali 2

Uscite

Modello elettrico relè

Carico del contatto 5 A, 250 V AC / 100 VA

Frequenza di commutazione [Hz] DC 20

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Grado di protezione IP 30

Grado di protezione morsetti IP 20

Test / Certificazioni

Certificazione PTB Ex-95.C.2142X

