NE5007

Sensore induttivo NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: NE5012

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



CE

Caratteristiche del prodotto		
Funzione uscita		NC
Distanza di commutazione	[mm]	1
Corpo		Tipo filettato
Dimensioni	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Dati elettrici		
Tensione nominale DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensione di collegamento DC	[V]	5...25
Corrente assorbita	[mA]	< 1; (bloccante; conduttivo: > 2,1)
Uscite		
Funzione uscita		NC
Max. resistività del cavo	[Ω]	50
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	2000
Campo di rilevamento		
Distanza di commutazione	[mm]	1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Sollecitazione a shock/ vibrazioni		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	80
Max. induttività intrinseca	[µH]	110
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Montaggio		montaggio schermato
Dimensioni	[mm]	M8 x 1 / L = 30

NE5007

Sensore induttivo NAMUR

IEA2001-N/6m PPU

Definizione filettatura	M8 x 1
Materiali	ottone nichelato; PBT

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu