


BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



CE UK
CA



Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Temperatura di colore	[K]	5600
-----------------------	-----	------

Ingressi

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
----------------------	------	----------

Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-25...75
---------------------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 65
---------------------	-------

Protezione da surriscaldamento	si; (disattivazione con 65...75 °C)
--------------------------------	-------------------------------------

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica	gruppo libero; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	------------------------------------

Dati meccanici

Peso	[g]	220,5
------	-----	-------

Dimensioni	[mm]	200 x 13 x 18
------------	------	---------------

Materiali	alluminio anodizzato nero
-----------	---------------------------

Materiale lente	vetro
-----------------	-------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Eccessiva temperatura	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, nero; 4 x 0,34 mm²

Connettore: 1 x M12; codifica: A




O2D926



Illuminazione esterna

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Collegamento



- | | |
|---|--|
| 4 | Trigger |
| 2 | Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa" |