


O2D931



illuminazione esterna

Dome Light 80 CY RD/ US



- 1 segmento LED
- 2 pulsante Segment
- 3 pulsante Colour
- 4 LED Stato operativo



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa; Luce color ciano
--------------	------------------------------

Applicazione

Campo illuminato [mm]	80 x 80
Tipo	Cupola
Modo operativo	intensità luminosa normale (funzionamento continuo possibile); alta intensità luminosa (a impulso)

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	24 DC
Corrente assorbita [mA]	Modo di funzionamento "Funzionamento continuo": 375; Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa": 2130
Classe di isolamento	III; (PELV)
Tipo di luce	luce rossa; Luce color ciano

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 1
------------------------------------	-----------------------------------


Ingressi

Trigger	24 V PNP/NPN; esterna
Numero degli ingressi digitali	1



Illuminazione esterna

Dome Light 80 CY RD/ US

Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
Sicurezza fotobiologica		gruppo di rischio 1; (DIN EN 62471)
Dati meccanici		
Peso	[g]	512,05
Dimensioni	[mm]	193 x 136 x 75
Materiali		Corpo: alluminio anodizzato nero; Cappuccio: ABS
Coppia di serraggio	[Nm]	0,5...1,5
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"	1 x LED, rosso
	segmento LED	1 x LED, bianco
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Parametrizzazione		
Connettore: M12; codifica: A		
		
1:	Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"	
2:	colore 2	
3:	GND	
4:	segmento LED 1	
5:	segmento LED 2	
6:	segmento LED 3	
7:	segmento LED 4	
8:	Bloccare pulsanti	




Illuminazione esterna

Dome Light 80 CY RD/ US

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: M12; codifica: A



1:	U+
2:	ingresso trigger NPN
3:	GND
4:	ingresso trigger PNP
5:	dimmer