



Illuminazione esterna

Dome Light 130 WH IR/ US

Ingressi		
Trigger		24 V PNP/NPN; esterna
Numero degli ingressi digitali		1
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...40
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-20...60
Grado di protezione		IP 65
Test / Certificazioni		
Sicurezza fotobiologica		gruppo di rischio 1; (DIN EN 62471)
Dati meccanici		
Peso	[g]	1018,15
Dimensioni	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Materiali		Corpo: alluminio anodizzato nero; Cappuccio: ABS
Coppia di serraggio	[Nm]	0,5...1,5
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Funzionamento	1 x LED, verde
	Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"	1 x LED, rosso
	segmento LED	1 x LED, bianco
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico - Parametrizzazione		
Connettore: M12; codifica: A		
1:	Modo di funzionamento "Elevata potenza luminosa"	
2:	colore 2	
3:	GND	
4:	segmento LED 1	
5:	segmento LED 2	
6:	segmento LED 3	
7:	segmento LED 4	
8:	Bloccare pulsanti	

O2D932



Illuminazione esterna

Dome Light 130 WH IR/ US

Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione

Connettore: M12; codifica: A



1:	U+
2:	ingresso trigger NPN
3:	GND
4:	ingresso trigger PNP
5:	dimmer