


O2D944



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
--------------	------------

Applicazione

Particolarità	contatti dorati
Campo illuminato [mm]	100 x 100
Tipo	retroilluminazione
Modo operativo	Funzionamento con luce fissa o pulsante

Dati elettrici

Tolleranza della tensione di esercizio [%]	-10...10
Tensione di esercizio [V]	24 DC
Corrente assorbita [mA]	< 410
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa

O2D944



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Lunghezza d'onda [nm] 617

Ingressi

Trigger 5...24 V

Uscite

Resistente a sovraccarico si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -10...50

Grado di protezione IP 54

Protezione da surriscaldamento si; (> 50 °C)

Test / Certificazioni

Sicurezza fotobiologica gruppo libero; (EN 62471)

MTTF [anni] 292

Dati meccanici

Peso [g] 450,1

Dimensioni [mm] 155 x 133 x 9,8

Materiali alluminio

Materiale lente vetro

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato della spia	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Temperatura eccessiva / sovrapiotaggio	1 x LED, rosso

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato




O2D944



Illuminazione esterna

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Collegamento



- 1 L +
- 3 L -
- 4 Trigger

Colori dei fili conduttori :

- BK = nero
- BN = marrone
- BU = blu