

# OA5118




## Fotocellula reflex

OAP-FPKG/US

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O4P500

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



- 1 selettori e potenziometri dietro la copertura  
ricevitore dietro la lente superiore  
emettitore dietro la lente inferiore

### Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

### Applicazione

Particolarità	Filtro di polarizzazione; Uscita di controllo funzione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 50
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	660

### Uscite

Modello elettrico	PNP
-------------------	-----



## Fotocellula reflex

OAP-FPKG/US

Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)	
Uscita di controllo funzione	si	
Capacità di corrente uscita di controllo funzione [mA]	10	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250	
Capacità di corrente funzionamento parallelo [mA]	100	
Frequenza di commutazione DC [Hz]	300	
Protezione da cortocircuito	si	
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi	
Resistente a sovraccarico	si	

### Campo di rilevamento

Portata [m]	< 8; (Catarifrangente Ø 80 E20005)	
Portata impostabile	si	
Filtro di polarizzazione disponibile	si	

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Grado di protezione	IP 65	

### Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Classe B

### Dati meccanici

Peso [g]	0,296	
Corpo	parallelepipedo	
Materiali	PPO modificato	
Materiale lente	PMMA	

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso

### Accessori

Fornitura	Staffa di montaggio cacciavite	
-----------	--------------------------------	--

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo	
----------	---------	--

# OA5118



## Fotocellula reflex


OAP-FPKG/US

### Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



### Collegamento



2

Uscita di controllo funzione