


Fotocellula a riflessione diretta

OGT-HPKG/US100



1 Potenziometro



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	Tipo filettato

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta
----------------------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...36 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	20
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Lunghezza d'onda [nm]	624

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	200
Frequenza di commutazione DC [Hz]	800
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [mm]	2...600; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)
Intervallo di regolazione [mm]	150...600
Portata impostabile	si

OGT200



Fotocellula a riflessione diretta

OGT-HPKG/US100

Max. diametro del punto luminoso [mm]	50
---------------------------------------	----

Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata
--	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 65
---------------------	-------

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [anni]	428
-------------	-----

Dati meccanici

Peso [g]	53,6
----------	------

Corpo	Tipo filettato
-------	----------------

Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 72
-----------------	------------------

Definizione filettatura	M18 x 1
-------------------------	---------

Materiali	Corpo: 1.4404 (AISI 316L); pulsanti: TPE
-----------	--

Materiale lente	PMMA
-----------------	------

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
-------------	-----------------------	-----------------

Elementi di comando	Potenziometro
---------------------	---------------

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A





Fotocellula a riflessione diretta

OGT-HPKG/US100

Collegamento

