OG5034

Amplificatore per fibre ottiche

OGF-DPKG/US-100-DPO

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: OG5019 + E10277

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Corpo		Tipo filettato
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...50 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 30
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	250
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	160
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

OG5034

Amplificatore per fibre ottiche

OGF-DPKG/US-100-DPO

Campo di rilevamento			
Portata	[m]	< 0,08; (Fotocellula a barriera)	
Portata	[mm]	< 15; (Fotocellula a riflessione diretta)	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Corpo		Tipo filettato	
Dimensioni	[mm]	M18 x 1	
Definizione filettatura		M18 x 1	
Materiali		ottone nichelato	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		dadi di fissaggio: 2	
		dado	
Osservazioni			
Osservazioni		impulso buio corrisponde alla funzione dell'uscita "NC" nelle fibre ottiche a barriera	
		corrisponde alla funzione dell'uscita "NO" nelle fibre ottiche a riflessione diretta	
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Connettore: 1 x M12			