




Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

Articolo in corso di dismissione

Articoli alternativi: O8H208

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Particolarità	Soppressione dello sfondo
Principio di funzionamento	Fotocellula a riflessione diretta

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 20
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Tip. durata d'uso [h]	75000
Temperatura di riferimento per durata d'uso [°C]	25

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso luce
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	50
Frequenza di commutazione DC [Hz]	800
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si

OH5017



Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

Campo di rilevamento		
Portata [mm]	1...30; (carta bianca 200 x 200 mm 90% riflessione)	
Portata impostabile	no	
Max. diametro del punto luminoso [mm]	4,5	
Dimensioni del punto luminoso valide per	per massima portata	
Soppressione dello sfondo disponibile	si	
Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]	< 0,6	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-20...50	
Grado di protezione	IP 67	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 60947-5-2	
Dati meccanici		
Peso [g]	15	
Corpo	parallelepipedo	
Dimensioni [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiali	ABS	
Materiale lente	PMMA	
Orientamento lente	ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	campo non sicuro	1 x LED, giallo lampeggia
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	
Collegamento elettrico		
Cavo: 0,2 m, PVC		
Connettore: 1 x M8; codifica: A		
		

OH5017



Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo

OHH-HPKG/0,20M/AS

Collegamento

