OJE200

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-DPKG/SO/AS



Caratteristiche del prodotto		
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 10
Classe di isolamento		III
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Funzione uscita		impulso buio
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi

OJE200

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-DPKG/SO/AS

Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Emettitore / Ricevitore		ricevitore	
Portata	[m]	< 10	
Portata impostabile		no	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	1152	
Dati meccanici			
Peso	[g]	15	
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	35 x 11 x 24	
Materiali		ABS; SEPS	
Materiale lente		PMMA	
Orientamento lente		ottica laterale	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni			
Osservazioni		Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus	
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A



OJE200

Fotocellula a barriera ricevitore

OJE-DPKG/SO/AS

Collegamento