

OPL204



Fotocellula a barriera angolare

OPL-DPKG/US

Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	200
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[anni]	919

Dati meccanici

Peso	[g]	150
Dimensioni	[mm]	65 x 10 x 106
Lunghezza lato X	[mm]	54
Lunghezza lato Y	[mm]	55
Ampiezza angolo Z	[mm]	60,46
Materiali		Corpo: zinco pressofuso; Lenti: vetro

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, giallo

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A






Fotocellula a barriera angolare

OPL-DPKG/US

Collegamento



2

Uscita di controllo funzione