OT5005

Fotocellula a barriera emettitore

OTS-OOKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: O5S501

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



1 Potenziometro
i 2 diodi emettitori si trovano dietro a ciascuna lente

Caratteristiche del prodotto		
Tipo di luce		luce infrarossa
Corpo		parallelepipedo
Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Corrente assorbita	[mA]	20; ((24 V))
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Tipo di luce		luce infrarossa
Lunghezza d'onda	[nm]	880
Uscite		
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di rilevamento		
Emettitore / Ricevitore		emettitore
Portata	[m]	< 10
Portata impostabile		no

OT5005

Fotocellula a barriera emettitore

OTS-OOKG

Max. diametro del punto luminoso	[mm]	524	
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado di protezione		IP 67	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Peso	[g]	0,188	
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni	[mm]	75 x 19 x 30	
Materiali		PBT	
Materiale lente		PMMA	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Funzionamento	1 x LED, verde
Accessori			
Fornitura		Staffa di montaggio: 1, E20441	
		cacciavite	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN = marrone
BU = blu