


Fotocellula reflex

OTP-FPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Ricevitore dietro la lente inferiore
emettitore dietro la lente superiore

Caratteristiche del prodotto

| | |
|--------------|-----------------|
| Tipo di luce | luce rossa |
| Corpo | parallelepipedo |

Applicazione

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Particolarità | Filtro di polarizzazione |
| Principio di funzionamento | Fotocellula reflex |

Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Tensione di esercizio [V] | 10...55 DC |
| Corrente assorbita [mA] | 35; ((24 V)) |
| Classe di isolamento | II |
| Protezione da inversione di polarità | si |
| Tipo di luce | luce rossa |
| Lunghezza d'onda [nm] | 660 |

Uscite

| | |
|---|--|
| Modello elettrico | PNP |
| Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile) |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |

OT5048



Fotocellula reflex

OTP-FPKG/US-100-IPF

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Frequenza di commutazione [Hz] DC | 150 |
| Protezione da cortocircuito | si |
| Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
| Resistente a sovraccarico | si |

Campo di rilevamento

| | |
|--------------------------------------|--|
| Portata [m] | 0,2...2; (Catarifrangente Ø 80 E20005) |
| Portata impostabile | si |
| Filtro di polarizzazione disponibile | si |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
| Grado di protezione | IP 65 |

Test / Certificazioni

| | | |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 | Classe B |
| | EN 55011 | |

Dati meccanici

| | |
|-----------------|-----------------|
| Corpo | parallelepipedo |
| Dimensioni [mm] | 75 x 19 x 30 |
| Materiali | PBT |
| Materiale lente | PMMA |

Elementi di indicazione e comando

| | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
| | Funzionamento | 1 x LED, verde |

Accessori

| | |
|-----------|--|
| Fornitura | Staffa di montaggio: 1, E20461 cacciavite |
|-----------|--|

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



OT5048



Fotocellula reflex

OTP-FPKG/US-100-IPF

Collegamento

