OW5003

Sensore di temperatura ad infrarossi

OWF-9000-BPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: TW7011 + E35061 + E35065

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



CE

Caratteristiche del prodotto		
Corpo		cilindrico
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 20
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	400
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	1000

OW5003

Sensore di temperatura ad infrarossi

OWF-9000-BPKG

Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Campo di rilevamento isteresi	[%]	1...15	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Corpo		cilindrico	
Dimensioni	[mm]	Ø 58 / L = 129	
Materiali		Corpo: ottone con rivestimento in bronzo bianco	
Materiale lente		vetro	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		Ottica a fibre con rivestimento in alluminio	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			

Connettore: 1 x 7/8"

OW5003

Sensore di temperatura ad infrarossi

OWF-9000-BPKG

Collegamento