SF0514

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABH/6M/PH

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto		
Raccordo a processo		M12 x 1
Applicazione		
Fluidi		Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi agressivi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	30
Liquidi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Collegamento ad amplificatore di controllo		VS 0200
Campo di misura/regolazione		
Liquidi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura	[K/min]	15
Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato

SF0514

Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABH/6M/PH

Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiali a contatto con il fluido		Hastelloy C-4 (2.4610)
Raccordo a processo		M12 x 1

Accessori

Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30

Osservazioni

Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio