ST0516

Flussostato

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI2100

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo		Varivent DN25
Applicazione		
Applicazione		aplicazioni alimentari
Temperatura del fluido	[°C]	-25...95
Resistenza a pressione	[bar]	30
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC
Corrente assorbita	[mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	< 20

ST0516

Flussostato

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Ingressi/Uscite			
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1	
Uscite			
Numero totale uscite		1	
Segnale di uscita		segnale di commutazione	
Modello elettrico		PNP	
Numero delle uscite digitali		1	
Funzione uscita		NO / NC; (parametrizzabile)	
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5	
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	400	
Protezione da cortocircuito		si	
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di misura/regolazione			
Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300	
Massima sensibilità	[cm/s]	3...60	
Precisione / Deriva			
Gradiente di temperatura	[K/min]	15	
Tempi di reazione			
Tempo di risposta	[s]	1...10	
Software / Programmazione			
Taratura del punto di commutazione		Potenziometro	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-20...30	
Grado di protezione		IP 67	
Dati meccanici			
Dimensioni	[mm]	72 x 41 x 83	
Materiali		PBT-GF20	
Materiali a contatto con il fluido		1.4571 (AISI 316Ti)	
Raccordo a processo		Varivent DN25	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Commutazione	11 x LED
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

ST0516

Flussostato

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A

Collegamento