


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH120MSS0003K12



Applicazione

Particolarità	contatti dorati; cavo schermato
---------------	---------------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 30 AC/DC
Classe di isolamento	II
Capacità di corrente totale [A]	1,5

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Temperatura ambiente mobile [°C]	-5...80
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Peso [g]	150,8
Dimensioni [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco, nichelato

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

ZH4117



Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTGH120MSS0003K12

Collegamento elettrico

Cavo: 3 m, PUR, nero, Ø 6,5 mm, schermato; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: zinco, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,4 Nm



Collegamento