# ZJF060

## PC touch screen

**Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB**




| | | |
|---|---|---|
| **Dati elettrici** | | |
| Tensione di esercizio | [V] | 19 DC;  (Alimentatore 230AC / 19DC) |
| Potenza assorbita | [W] | 65 |
| **Uscite** | | |
| Numero delle uscite video | | 1;  (Proprietary miniDP) |
| **Software / Programmazione** | | |
| Sistema operativo | | Windows 10 IoT Enterprise, Linux |
| **Interfacce** | | |
| Numero delle interfacce Ethernet | | 1;  (connettore RJ45) |
| Numero delle interfacce RS232 | | 2 |
| Numero delle interfacce USB | | 6;  (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0) |

# ZJF060

## PC touch screen

**Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore | | RJ11; RJ45 | |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura di immagazzinamento | [°C] | -20...60 | |
| Max. umidità relativa dell'aria ammessa | [%] | 85;  (non condensante) | |
| Grado di protezione | | IP 54 | |
| **Dati meccanici** | | | |
| Peso | [g] | 2605,7 | |
| Tipo di montaggio | | standard VESA;  (75 x 75 mm) | |
| Dimensioni | [mm] | 277 x 180,5 x 40,8 | |
| **Elementi di indicazione e comando** | | | |
| Indicazione | | display a colori | display LCD, 1920 x 1080 11,6" |
| **Hardware** | | | |
| Processore | | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz | |
| Memoria | | 4GB DDR4 | |
| Memoria di massa | | 128GB SSD | |
| **Osservazioni** | | | |
| Quantità | | 1 pezzo | |