

AC1015




Repetidor AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2215

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación: Extensión de la red AS-i en otros 100 m

Datos eléctricos

Consumo de corriente [mA]: 2

Salidas

Alimentación: AS-i

Separación galvánica: sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]: 0...60

Grado de protección: IP 67

Indicaciones / elementos de mando

Indicación: Disponibilidad: 2 x LED, verde

Notas

Notas: El prolongador AS-i no ocupa una dirección de esclavo.

El número total de esclavos por maestro se mantiene.

No se requiere parametrizar.

Cantidad por pack: 1 unid.

AC1015




Repetidor AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



Conexión