

AC2704




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículo alternativo: AC2251 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar. – Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar. – Fecha de descatalogación: 31.03.2016



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 280
Corriente máxima total [A]	4
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
------------------------------	---

Entradas

Número de entradas digitales	4
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	18...30
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Nivel de conmutación mín. señal alta [V]	10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

AC2704



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Salidas		
Número de salidas digitales	4	
Circuito	PNP	
Rango de tensión DC [V]	10...30; (según MBTP)	
Corriente máxima por cada salida [mA]	1000	
Protección contra cortocircuitos	sí	
Separación galvánica	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...70	
Grado de protección	IP 20	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
MTTF [años]	188	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i	S-7.0	
Configuración de E/S AS-i [hex]	7	
Código ID AS-i [hex]	0	
Certificado AS-i solicitado	sí	
Datos mecánicos		
Peso [g]	134	
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables	
Materiales	PA; PVC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo
Notas		
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo: I-, I+, I1, I2, I3, I4	
Notas	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
Notas	Artículo descatalogado	
Cantidad por pack	1 unid.	




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentación del sensor +24V
I-	Alimentación del sensor 0V
E+	alimentación de actuadores +24V
E-	alimentación de actuadores 0V
I1...I4	Entrada de conmutación sensor 1...4
O1...O4	salida de conmutación actuador 1...4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículo alternativo: AC2251 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar. – Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar. – Fecha de descatalogación: 31.03.2016