


AC2900



Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K



Campo de aplicación

Aplicación	zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Suministro de tensión adicional	[V]	20...30 DC; (AUX)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-5...70
Grado de protección		IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	

Datos mecánicos

Peso	[g]	613,5
Dimensiones	[mm]	Ø 137,3 / L = 80
Materiales		Acero inoxidable; PC

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	M12
---------------------	-----

Accesorios

Componentes incluidos	Tapón de protección: M12, E70297
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica: E70390

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------




Módulo ProcessLine AS-Interface

ProcessLine 8 SB IP69K

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	tierra funcional