


## Módulo AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5215

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación



### Datos eléctricos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corriente [mA]   | < 135          |

### Entradas/salidas

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 |
|------------------------------|---------------------------------|

### Entradas

|  |            |
|--|------------|
| Número de entradas digitales                           | 4; (2 x 2) |
| Conexión de las entradas digitales                     | PNP        |
| Alimentación del sensor en las entradas                | AS-i       |
| Alimentación de tensión [V]                            | 20...30    |
| Corriente máxima total de las entradas [mA]            | 100        |
| Corriente de entrada alta [mA]                         | > 5        |
| Corriente de entrada baja [mA]                         | < 1,5      |
| Punto de conmutación alto [V]                          | > 10       |
| Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí         |

# AC2006



## Módulo AS-Interface

ASI-MOT M12 IP67 2x2E 100mA

| Salidas   |   |               |       |       |       |
|---|---|---------------|-------|-------|-------|
| Alimentación  | AS-i  |               |       |       |       |
| Condiciones ambientales   |   |               |       |       |       |
| Temperatura ambiente  | [°C]  | -25...85      |       |       |       |
| Grado de protección   | IP 67   |               |       |       |       |
| Homologaciones / pruebas  |   |               |       |       |       |
| CEM   | EN 50295  |               |       |       |       |
| Parámetros AS-i   |   |               |       |       |       |
| Perfil AS-i   | S-0.0   |               |       |       |       |
| Configuración de E/S AS-i   | [hex]   | 0             |       |       |       |
| Código ID AS-i  | [hex]   | 0             |       |       |       |
| Asignación de bits de datos   | bit de datos  | D0            | D1    | D2    | D3    |
|   | conector hembra   | I-1/2         | I-1/2 | I-3/4 | I-3/4 |
|   | pin   | 4             | 2     | 4     | 2     |
| Datos mecánicos   |   |               |       |       |       |
| Tipo de montaje   | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa |               |       |       |       |
| Materiales  | PBT   |               |       |       |       |
| Indicaciones / elementos de mando   |   |               |       |       |       |
| Indicación  | Disponibilidad  | LED, verde    |       |       |       |
|   | función   | LED, amarillo |       |       |       |
| Notas   |   |               |       |       |       |
| Cantidad por pack   | 1 unid.   |               |       |       |       |
| Conexión eléctrica  |   |               |       |       |       |
| pines de contacto al zócalo, FK / PG:   |   |               |       |       |       |
| Conector: M12; codificación: A  |   |               |       |       |       |
|  |   |               |       |       |       |