

AC2218




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: AC3218
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	12...57; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	57; (con alimentación externa: 25 mA)
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Corriente máxima total [A]	0,5; (con alimentación externa; sin alimentación externa: 100 mA)
Suministro de tensión adicional [V]	24 DC; (según MBTP)
Suministro de tensión adicional	opcional
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 4



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Salidas							
Número de salidas analógicas		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)					
Salida analógica de corriente [mA]		0...20					
Carga máx. [Ω]		600					
Resistente a sobrecargas		sí					
Resolución de la salida analógica		16 (1 bit = 1 μA)					
Alimentación de los actuadores en las salidas		AS-i / AUX					
Condiciones ambientales							
Temperatura ambiente [°C]		0...70					
Temperatura de almacenamiento [°C]		-20...85					
Grado de protección		IP 20					
Homologaciones / pruebas							
CEM		EN 50295					
MTTF [años]		140					
Parámetros AS-i							
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento					
Perfil maestro AS-i		M3; M4					
Perfil AS-i		S-7.3.6					
Configuración de E/S AS-i [hex]		7					
Código ID AS-i [hex]		3.6					
Bits de parametrado		Bit de parametrado	Designación				
		P0	no utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
		P1	no utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
		P2	indicación de fallos de periféricos	: 1	activada	/ 0	desactivada
		P3	no utilizado	/ 1	reservado	/ 0	reservado
Datos mecánicos							
Peso [g]		175					
Tipo de montaje		montaje en carril DIN					
Materiales		PA 6.6					
Indicaciones / elementos de mando							
Indicación		Disponibilidad			LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX		
		errores			LED, rojo		
		función			LED, amarillo canales 1...4		
Notas							
Cantidad por pack		1 unid.					



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	alimentación de actuadores +24V
C1...4	salida analógica Corriente
O-	alimentación de actuadores 0V
0V	salida analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentación externa de actuadores +24V
E-	alimentación externa de actuadores 0V