

AC315A




Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC336A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 sensor 1
2 sensor 2




Características del producto		
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 40
Clase de protección		III
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado de protección		IP 5x; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 67)



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Homologaciones / pruebas		
Marcado ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C	
Nota sobre el marcado ATEX	solamente en combinación con la placa de montaje	
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i	2.1	
Modo de direccionamiento ampliado	sí	
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0
Código ID AS-i	[hex]	A.F
Certificado AS-i	74901	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	163,8
Tipo de montaje	no enrasable	
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales	PBT	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	Placa de montaje: 1 tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)		



AC315A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Conexión

