




Repetidor AS-i para fibra óptica

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 conector con bornes con resorte
- 2 campo de rotulación
- 3 fijación sobre carril DIN



Campo de aplicación

Aplicación: Prolongación de la red AS-i mediante fibra óptica hasta 3200 m

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	60

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 20
Grado de suciedad	2

Homologaciones / pruebas

CEM: EN 62026-2



Repetidor AS-i para fibra óptica

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Homologación UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	alimentación de tensión	Low Voltage / Limited Energy
	Número de registro UL	E205959

Datos mecánicos

Peso	[g]	162,5
Tipo de montaje		montaje en carril DIN
Materiales		PA 6.6

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Accesorios



Componentes incluidos	conectores COMBICON
-----------------------	---------------------

Notas

Notas	Para el funcionamiento se requiere una fuente de alimentación AS-i adicional.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Puente para terminación de bus
T2	Puente para terminación de bus