


AC9240



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 6 Salidas con prensaestopa



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 240
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
------------------------------	---------------------------------

Entradas

Número de entradas digitales	4
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i / AUX
Alimentación de tensión [V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí



Módulo AS-Interface

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Salidas		
Alimentación		AS-i
Circuito		PNP
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-0.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0
Código ID AS-i	[hex]	0
Datos mecánicos		
Materiales		PA
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Prensaestopa: 2 x PG9
		Prensaestopa: 4 x PG7
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.