

CR2031




Módulo de salida para máquinas móviles

R360/METAL-MODULE/O/8

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: CR2041
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No utilizar para nuevos proyectos.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...32 DC
Entradas/salidas		
Número total de entradas y salidas		8
Número de entradas y salidas		Número de salidas digitales: 8
Salidas		
Número de salidas digitales		8
Número de salidas PWM		4
Número de salidas PWM-I		4
Software / programación		
Opciones de parametrización		funciones de entrada/salida
Interfaces		
Número de interfaces CAN		1

**Módulo de salida para máquinas móviles**

R360/METAL-MODULE/O/8

Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	215
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1746,7
Dimensiones	[mm]	39 x 77 x 227
Notas		
Notas	No utilizar para nuevos proyectos.	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Conector: M12		