




Módulo de distribución para el potencial de tierra

Pot.Module GND/10x 2.5mm²



- 1 campo de rotulación
- 2 borne con resorte de empuje 24 V DC



Campo de aplicación		
Versión	Módulo de potencial GND (10 x 2,5 mm²)	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Tensión nominal DC	[V]	24
Clase de protección		III
Corriente de carga máx.	[A]	20
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...70
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-3	emisión de perturbaciones
	EN 61000-6-2	inmunidad a perturbaciones
Datos mecánicos		
Peso	[g]	62,5
Tipo de montaje		montaje en carril DIN
Instrucciones de montaje		Módulos interconectables
Dimensiones	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Módulo de distribución para el potencial de tierra

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Conexión eléctrica

bornes con resorte de empuje:

Conexión

