

DN0501




Amplificador de conmutación

N605/230VAC/0,8A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN1020

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Tensión de salida	[V]	set
Tolerancia de tensión de salida	[%]	5
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	0,8
Número de circuitos de salida		1
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado de protección		IP 40
Datos mecánicos		
Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Tensión de salida	2 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

DN0501



Amplificador de conmutación

N605/230VAC/0,8A

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...4 mm²

Conexión

