

DN2003




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN4013

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 230
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Rango de tensión de entrada AC	[V]	88...132 / 187...264
Clase de protección		I
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	35
Retardo a la disponibilidad	[s]	35
Tolerancia de tensión de salida	[%]	2
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	10
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[%]	1
Reducción de potencia	[W/K]	1 (60...70 °C)

Salidas

Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
----------------------	------	--------

DN2003



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Grado de protección	IP 20
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	aluminio
------------	----------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	LED, verde
------------	---------	------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2.5 mm²

Conexión

