



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040SCS0005F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, antiadherente

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		

Conexión eléctrica - conector hembra		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Par de apriete: 0,5 Nm		




E10419



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040SCS0005F03

Conexión



BN =
BK =
BU =

Colores de los hilos :
marrón
negro
azul