




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos        |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 250 AC / < 300 DC |

| Condiciones ambientales |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección     |      | IP 67    |

| Datos mecánicos       |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| Dimensiones           | [mm] | 15 x 15 x 43     |
| Materiales            |      | TPU              |
| Material del cuerpo   |      | TPU              |
| Material de la tuerca |      | latón, niquelado |

| Notas             |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack |  | 1 unid. |

| Conexión eléctrica                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Cable: 15 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |  |  |

| Conexión eléctrica - conector hembra                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado |  |  |




# E10435



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0015A04

### Conexión



|      |                        |        |
|------|------------------------|--------|
| BN = | Colores de los hilos : | marrón |
| BK = |                        | negro  |
| BU = |                        | azul   |
| WH = |                        | blanco |