


# E10466



## Prolongador

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



# E10466



## Prolongador

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

