

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS07,5F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, antiadherente

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 7,5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente




E10471



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS07,5F03

Conexión



Colores de los hilos :

BN =
BK =
BU =

marrón
negro
azul