

E10521




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10915
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, antiadherente

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10521



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0002F03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul