




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005F03


Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, antiadherente
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²		

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente




E10525



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005F03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul