

E10542




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030PLS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11487

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10542



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030PLS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul